

მემბრანული მიკროფილტრაციის სანთლები მიკროფილტრაციისათვის

სერია HMVS - ფილტრაციის ფართობი 0,45 m² - 10 "

| ფილტრის ტიპი | შემაღვენლობა | მიკრონაჟი | სიგრძე |
|--------------------------------------|--|--------------------|--------------|
| HMVS 02 BS 30 S | პოლიეთილსულფონი ფიბრომინის დამცავი ფენით | 0,20 μ | 75 სმ. (30") |
| HMVS 04 BS 30 S | პოლიეთილსულფონი ფიბრომინის დამცავი ფენით | 0,45 μ | 75 სმ. (30") |
| HMVS 06 BS 30 S | პოლიეთილსულფონი ფიბრომინის დამცავი ფენით | 0,65 μ | 75 სმ. (30") |
| HMVS 08 BS 30 S | პოლიეთილსულფონი ფიბრომინის დამცავი ფენით | 0,80 μ | 75 სმ. (30") |
| HMVS 04 BS 20 S (ან HMVS 06 BS 20 S) | პოლიეთილსულფონი ფიბრომინის დამცავი ფენით | 0,45 μ (ან 0,65 μ) | 50 სმ. (20") |
| HMVS 04 BS 10 S (ან HMVS 06 BS 10 S) | პოლიეთილსულფონი ფიბრომინის დამცავი ფენით | 0,45 μ (ან 0,65 μ) | 25 სმ. (10") |



**მემბრანული მფილტრავი სანთლები
მიკროფილტრაციისათვის
სერია HMV - ფილტრაციის ფართობი 0,64 m² -10 "**

| ფილტრის ტიპი | შემადგენლობა | მიკრონაჟი | სიგრძე |
|----------------|-----------------|-----------|--------------|
| HMV 04 BS 30 S | პოლიეთილსულფონი | 0,45 μ | 75 სმ. (30") |
| HMV 06 BS 30 S | პოლიეთილსულფონი | 0,65 μ | 75 სმ. (30") |



მემბრანული მფილტრავი სანთლები მიკროფილტრაციისათვის

HMVE - ფილტრაციის ფართობი 0,72 მ² -10“
(გაუმჯობესებული მფილტრავი ფენის ფართობით და მექანიკური გამძლეობით)

| ფილტრის ტიპი | შემადგენლობა | მიკრონაჟი | სიგრძე |
|-----------------|-----------------|-----------|--------------|
| HMVE 04 BS 30 S | პოლიეთილსულფონი | 0,45 μ | 75 სმ. (30") |
| HMVE 06 BS 30 S | პოლიეთილსულფონი | 0,65 μ | 75 სმ. (30") |



**მემბრანული მფილტრავი სანთლები
პრე-ფილტრაციისთვის
სერია HPV**

| ფილტრის ტიპი | შემადგენლობა | მიკრონაჟი | სიგრძე |
|----------------|---------------|-----------|--------------|
| HPV 10 BS 30 S | პოლიპროპილენი | 1,0 μ | 75 სმ. (30") |
| HPV 10 BS 20 S | პოლიპროპილენი | 1,0 μ | 50 სმ. (20") |
| HPV 10 BS 10 S | პოლიპროპილენი | 1,0 μ | 25 სმ. (10") |

